

Reihenklammengehäuse

# RKi 4/18-L



## RKi 4/18-L

### Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63691201

Maße: 182 x 180 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 8 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm, IP54  
Beigefügtes Zubehör: 8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm

ohne Klemmen, mit NS 35



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Schutzart UL:                    | k.A.      |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V     |
| Schutzart:                       | IP54/IP66 |
| max. Leiterquerschnitt:          | 4 mm²     |
| Schutzklasse:                    | II        |

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 182 mm |
| Länge:  | 180 mm |
| Höhe:   | 90 mm  |

### Materialeigenschaften

|                            |    |
|----------------------------|----|
| für Außeneinsatz geeignet: | ja |
|----------------------------|----|

## Materialeigenschaften

|                    |    |
|--------------------|----|
| halogenfrei:       | ja |
| Industriequalität: | ja |

## mechanische Eigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar:      | ja                  |
| Anreihbar:        | ja                  |
| Schlagfestigkeit: | IK08                |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)