



LEERGEHÄUSE

AKL 1-g

AKL 1-g

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm
 Artikelnummer: 74040101

Leergehäuse, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035



Technische Daten

Masse

Breite:	300 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	132 mm
Innenhöhe:	114 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
----------------------------------	---------

Zubehör

AK MPI 1
NS35-216/3
ASS-gro
KF 12



LEERGEHÄUSE

AKL 1-g

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

PVC-frei: Ja

Schwermetallfrei: Ja

Silikonfrei: Ja

Brennverhalten nach UL: HB nach UL94

Brennverhalten nach VDE: 650°C nach VDE
0471/ EN 60695

Leitungseinführungen: Ja

plombierbar: Ja

Schutzart: IP65 - nach EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN
5012 / VDE 0470
Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%