

Leergehäuse

GEOS-L 3040-18-to/sw



GEOS-L 3040-18-to/sw

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74143401

Maße: 300 x 400 x 180 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Deckel: Polycarbonat

mit transparenter Tür



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	transparent

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	180 mm
Innenlänge:	371 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	158 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	vergleichbar mit 5VA
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09

mechanische Eigenschaften

plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	ja
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Deckel

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Zubehör

[72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)

[72000401 - GEOS MPI-3040 - Montageplatte](#)

[72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)

[72001401 - GEOS MPS-3040 - Montageplatte](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)

[72002201 - GEOS MH-18 - Montagehalter](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)

[72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)

[72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)

[72002601 - GEOS MUH-18 - Montagehalter-Set](#)

[72102201 - GEOS-L MHH-18 - Montagehalter-Set](#)

[72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Traggestell](#)

[72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Traggestell](#)

[72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Berührungsschutz](#)

[72101401 - GEOS-L EP-3040 - Einbauplatte](#)

[72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Berührungsschutz](#)

[72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Trennwand](#)

[72103401 - GEOS-L TW 40-18 - Trennwand](#)

[72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Einbauplatte](#)

[72104201 - GEOS-L SV - Schnellverschluss-Set](#)

[72104401 - GEOS-L DS/DK - Deckelschrauben-Set](#)

[72103701 - GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)

[72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplatte](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)

[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)

[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)