

Konustrichter

KOT 20



KOT 20

Konustrichter

Artikelnummer: 97061801

Konustrichter für Betoneinbau, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschaltung

71 x 71 x 87 mm, Loch Ø 18 mm, für Rohrtyp M20



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung
------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gI - Zubehör IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholz](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholz](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholz](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholz](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholz](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholz](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholz](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholz](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholz](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholz](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholz](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholz](#)