

SORTIMENTE

DIN-/ISO-& NORMTEILE

Sechskantschrauben DIN 933, 12-fach, 280 Teile



Güte 8.8, verzinkt

M5 x 20	50 Stück	M8 x 20	20 Stück
M5 x 30	25 Stück	M8 x 30	20 Stück
M6 x 16	25 Stück	M8 x 40	20 Stück
M6 x 20	25 Stück	M8 x 50	10 Stück
M6 x 30	25 Stück	M10 x 30	20 Stück
M6 x 40	20 Stück	M10 x 40	20 Stück

Artikel-Nr.: 957 057 75

Zylinderschrauben DIN 912, 12-fach, 205 Teile



Innensechskant, verzinkt

M5 x 20	25 Stück	M6 x 40	15 Stück
M5 x 30	20 Stück	M6 x 50	15 Stück
M5 x 40	15 Stück	M8 x 20	20 Stück
M5 x 50	15 Stück	M8 x 30	15 Stück
M6 x 20	25 Stück	M8 x 40	10 Stück
M6 x 30	20 Stück	M8 x 50	10 Stück

Artikel-Nr.: 957 084 175

Außensicherungsringe, 18-fach, 180 Teile



Für Wellen, phosphatiert, DIN 471

8 x 0,8	10 Stück	20 x 1,2	10 Stück
10 x 1	10 Stück	22 x 1,2	10 Stück
12 x 1	10 Stück	24 x 1,2	10 Stück
14 x 1	10 Stück	25 x 1,2	10 Stück
15 x 1	10 Stück	26 x 1,2	10 Stück
16 x 1	10 Stück	28 x 1,5	10 Stück
17 x 1	10 Stück	30 x 1,5	10 Stück
18 x 1,2	10 Stück	32 x 1,5	10 Stück
19 x 1	10 Stück	34 x 1,5	10 Stück

Artikel-Nr.: 957 101 175

Innensicherungsringe, 18-fach, 180 Teile



Für Bohrungen, phosphatiert, DIN 472

15 x 1	10 Stück	26 x 1,2	10 Stück
16 x 1	10 Stück	28 x 1,2	10 Stück
18 x 1	10 Stück	30 x 1,2	10 Stück
19 x 1	10 Stück	32 x 1,2	10 Stück
20 x 1	10 Stück	33 x 1,2	10 Stück
22 x 1	10 Stück	34 x 1,5	10 Stück
23 x 1	10 Stück	35 x 1,5	10 Stück
24 x 1	10 Stück	36 x 1,5	10 Stück
25 x 1,2	10 Stück	38 x 1,5	10 Stück

Artikel-Nr.: 957 102 175