




本区



1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色：黒色



		キーイングパターン KEYING PATTERN		キー KEY		型番 PART NUMBER	
Copyright ©1995 年		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
包合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)			
mm ² (AWG)		mmφ		DYNAMIC D-3100, MODULAR TYPE 6P05. REC HSG			
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
注記参照		---		SIZE LOC 番号 (No.)			
DR. 6 MAR '91 N. Matsubara		DE. 6 MAR '91 N. Matsubara		B J		178127	
CHK. 6/MAR/'91 H. OBATA		APP. 7/MAR/'91 S. MANABE		尺度 (SCALE) 2-1		REV. B SHEET 1 OF 1	

	XY	3-178127-6
	YY	2-178127-6
	XX	1-178127-6
キーイングパターン KEYING PATTERN	キー KEY	型番 PART NUMBER