

**W-Reihe, Zubehör
WAP WDK2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1059100000
Typ	WAP WDK2.5
GTIN (EAN)	4008190101954
VPE	20 Stück



Datenblatt

W-Reihe, Zubehör WAP WDK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	69 mm	Breite	1,5 mm
Höhe	54,5 mm	Nettogewicht	4,79 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.	Dauergebrauchstemperatur, max.

-50 °C

120 °C

weitere technische Daten

Ausführung	Abschlussplatte	Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage
------------	-----------------	---------------	--------------------------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

STEP	1059100000_12456_WAP_WDK2.5_STP.stp
------	---