

**Klemmbügel  
KLBU 4-13.5 FM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1252520000</a>
Typ	KLBU 4-13.5 FM4
Ausführung	Klemmbügel, 50.5 mm
GTIN (EAN)	4032248112548
VPE	10 Stück

**Klemmbügel  
KLBU 4-13.5 FM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	50,5 mm	Breite	20,5 mm
Höhe	31,5 mm	Nettogewicht	21,941 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

**Klemmbügel für Kabeldurchmesser**

Kabeldurchmesser, min.	4 mm	Kabeldurchmesser, max.	13,5 mm
------------------------	------	------------------------	---------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	Klemmbügel	Tragschiene	TS 35
----------------	------------	-------------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000489	eClass 6.0	27-14-11-90
eClass 7.0	27-14-11-90		

**Zulassungen**

Zulassungen
-------------