



Produktinformationsblatt

Version 0 / 29.02.24

ABSINA WALLBOX

MODE 3 | 8-16A | 11KW | CEE

Entdecken Sie die Freiheit einer zuverlässigen und leistungsstarken Ladelösung für Ihr Elektrofahrzeug! Unsere innovative Wallbox bietet Ihnen flexibles und effizientes Laden mit einer Ladeleistung von 11kW und einem einstellbaren Ladestrom von 8A bis 16A. Mit der intuitiven App-Steuerung können Sie den Ladevorgang bequem von Ihrem Smartphone aus überwachen und steuern, sodass Sie jederzeit die volle Kontrolle über den Ladezustand Ihres Fahrzeugs haben. Zudem sorgt das mitgelieferte CEE-Anschlusskabel für einen einfachen und sicheren Anschluss an Ihr Stromnetz.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Mobile Ladestation Elektroauto installationsfrei mit Plug-and-Play & einfacher Bedienung per App - 11kW Ladegerät Typ2 für unterwegs oder für Zuhause.
- App Steuerung ermöglicht Ladestart, Ladeverzögerung & Ladestrom (8A bis 16A) einzustellen - Zudem zeigt die App die Ladespannung in V, Ladestrom in A, Ladeleistung in kW, Eingeladene Energie in kWh, Ladezeit in Stunden und vieles mehr.
- Sicheres Laden dank integrierten Fehlerstromschutzschalter TypeA+DC 6mA - Wasserdicht nach Schutzklasse IP65 - Stoßfestigkeit nach IK10 - Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überladespannung, Temperatur & Kurzschluss - Brennbarkeitsklasse UL94V-0.
- Kompatibel mit allen Elektroautos & Plug in Hybriden mit Typ 2 Stecker wie z.B. Model 3 / e-Up, ID.3, ID.4 / Zoe / Kono / Fortwo / 500 e, 500 / i3, X3 / A4, S4, Rs4, A6, S6, Rs6, e-tron, Q5 / GLK, GLC / Kuga / Leon / Yaris und viele mehr.
- Lieferung enthält mobile Wallbox 11kW 16A 3-phasig, 3x RFID Chip zur Freischaltung des Ladevorgangs, Wandhalterung + Montagematerial - Abmessungen 25,6 x 14,9 x 9,6 cm - Netzspannung 3-Phasen 415V 50/60Hz.

www.absina.com

ABSINA GmbH . Carl-Benz-Straße 9 . 74722 Buchen . GERMANY

ABSINA

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ladeleistung:	11kW
Ausgangsstrom:	8A bis 16A
Spannung:	400V
Anzahl Phasen:	1 & 3-phasig
Betriebstemperatur:	-30°C ... +55°C
Schutzklasse:	IP65
RCD:	TypeA+DC6mA

Kompatibilität:	Typ 2
RFID-Chip:	3 Stück
Anzeige:	LED
App-Steuerung:	Ja
Standby:	<3W
Anschlusskabel:	60cm
Anschlusstecker:	CEE 16A

ARTIKELDATEN

Produktname:	Wallbox 11kW
Artikelnummer:	301018
Zolltarifnummer:	85371098
Lieferumfang:	Wallbox, RFID-Chip (3 Stück), Montagematerial, Bedienungs- anleitung
Verpackungsart:	Karton

Produkt	
Abmessungen:	257x153x95mm
Gewicht:	1500g
Produkt + Verpackung	
Abmessungen:	474x285x122mm
Gewicht:	2250g
EAN:	4260368689941
Verpackungseinheit	
Anzahl:	4
Abmessungen:	530x490x300mm
Gewicht:	9900g
EAN:	4260368689989



EINFACHE BEDIENUNG

Anschließen. Laden.



MISSBRAUCHSSCHUTZ

Freischaltung durch RFID-Chip



Typ A 30mA AC

Fehlerstromschutzschalter

Typ B 6mA DC

Gleichstromfehlerschutz

MAXIMALE SICHERHEIT

Doppelte Absicherung

www.absina.com

ABSINA GmbH . Carl-Benz-Straße 9 . 74722 Buchen . GERMANY

ABSINA