



Netzteil

Model: **AK-TB-34**



Produktcode	AK-TB-34
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	2 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	3.5 x 1.35 mm
Kabellänge	1.5 m
Ferritfilter	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136282
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® Netzgerät AK-TB-34** ist eine universelle Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch die gängigen Versorgungsparameter **5 V/2 A** und einen **3,5 x 1,35 mm Stecker** gewährleistet. Es findet sich in vielen Alltagsgegenständen wieder. Sowohl in mobilen Geräten, wie z. B. Tablets, als auch in Netzwerkgeräten, wie z. B. einem Router, Switch, Modem oder aktiven USB-Hub. Auch zur Versorgung von LED-Bändern und Minicomputern kann das Produkt verwendet werden. Darüber hinaus zeichnet sich der Adapter nicht nur durch seine große Vielseitigkeit, sondern auch durch sein **geringes Gewicht** und das **lange 1,5 m lange Kabel** aus. Dies erhöht nicht nur die Bequemlichkeit bei der Benutzung des Geräts während des Ladevorgangs, sondern bietet auch eine breite Palette von Möglichkeiten zur Montage des Netzteils. Außerdem ist das Netzteil mit **einem Sicherheitspaket** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) ausgestattet, das einen sicheren und stabilen Betrieb garantiert. Es betrifft sowohl die versorgten Geräte als auch das Netzteil selbst.