

ANNKE I91BK

4 MP PoE PTZ Dome Überwachungskamera mit 4X optischem Zoom, Nachtsicht in Farbe, IK10 Vandalismusschutz

EAN: 6972012771343

Die ANNKE I91BK 4 MP Überwachungskamera ist eine leistungsstarke, vielseitige und zuverlässige Überwachungslösung, die sich für eine breite Palette von Anwendungen optimal eignet. Die innovative PTZ-Überwachungskamera (Pan-Tilt-Zoom) bietet eine sehr hohe Videoqualität, ein robustes Design und eine breite Palette von modernen Überwachungsfunktionen.

Mit einem OmniVision Ultra HD-Sensor liefert die ANNKE I91BK hochauflösende 4 MP Super HD-Bilder. Die Kamera bietet außerdem hervorragende Nachtaufnahmen in Farbe bis zu einer Entfernung von 20 Metern. Dank der Low-Light-Vision-Technologie kann sie selbst bei praktisch völliger Dunkelheit (0,005 Lux) klare Farbbilder aufnehmen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr.



Die ANNKE I91BK verfügt über einen leistungsstarken optischen 4-fachen Zoom, der es ermöglicht, weit entfernte Objekte klar und deutlich zu erfassen. Die Kamera bietet einen horizontalen Schwenkbereich von 330° und einen vertikalen Neigungsbereich von 90°, was eine umfassende Abdeckung gewährleistet. Diese Eigenschaften ermöglichen es, fast jedes Detail zu überwachen und sind ideal für große Bereiche.

Die ANNKE I91BK ist mit zahlreichen fortschrittlichen Bildverbesserungstechnologien ausgestattet, darunter 120 dB True WDR, 3D DNR, EIS und AGC. Diese Technologien verbessern die Bildqualität erheblich, indem sie Bildrauschen reduzieren, die Belichtung anpassen und Unschärfe beseitigen. Funktionen wie Regional Exposure und Regional Focus ermöglichen es, bestimmte Bereiche nach Bedarf zu optimieren.

Die ANNKE I91BK unterstützt die effiziente H.265+ Kompressionstechnologie, die Bandbreite und Speicherkapazität reduziert, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Die ANNKE I91BK verwendet fortschrittliche KI-Technologien für präzise Alarmbenachrichtigungen. Personenerkennung und weitere intelligente Erkennungsfunktionen, wie z. B. Linienüberquerung, Eindringen, Betreten/Verlassen eines Bereichs, unbeaufsichtigtes Gepäck, Entfernen von Objekten und Audio-Ausnahmelerkennung, sorgen dafür, dass die Kamera nur tatsächlich wichtige Ereignisse meldet. Dies minimiert Fehlalarme, die durch bewegliche Äste, herabfallende Blätter oder Haustiere verursacht werden.

Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme von Umgebungsgeräuschen, was die Überwachungsfunktionen der Kamera erweitert.

Die Kamera verfügt über einen integrierten MicroSD-Steckplatz, der Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB unterstützt. Dies ermöglicht die lokale Speicherung von Videos, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden. Auch die Speicherung der Videoaufnahmen auf einem Netzwerkkamerasystem (NVR) ist problemlos möglich.

Die ANNKE I91BK unterstützt das Protokoll ONVIF und funktioniert mit Software von Drittanbietern sowie mit ONVIF-kompatiblen Systemen.

Die Stromversorgung der ANNKE I91BK Überwachungskamera kann entweder über PoE (Power over Ethernet) mit einem Netzwerkkamerasystem (NVR), PoE-Injektor oder durch Anschluss an eine Stromsteckdose erfolgen. Dies gibt Flexibilität bei der Installation und bei der Verwendung.

Die ANNKE I91BK ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen optimiert. Mit der Vandalismusschutzklasse IK10 hält sie Aufprallkräften von bis zu 20 Joule stand und ist somit vor Schäden durch Vandalismus geschützt. Die IP66-Zertifizierung gewährleistet zudem Witterungsbeständigkeit und Schutz vor Staub und Wasser, so dass die Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Sie arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -20°C bis 60°C und ist somit auch für rauere Umgebungen geeignet.

Hauptmerkmale

- 4 MP Auflösung (2560 x 1440)
- Motorisiertes 2,8-12 mm Varifokalobjektiv
- Schwenkbereich 0° bis 330°, Neigungsbereich 0° bis 90°
- Integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen
- Nachtsichtbereich bis zu 20 m
- Low-Light-Technologie zur Aufnahme von Farbbildern bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- 4-fach optischer Zoom, 16-fach digitaler Zoom
- 120 dB WDR - Klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht
- Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- PoE (Power over Ethernet) und DC 12 V Stromversorgung
- Komfortable und einfache Integration des ONVIF-Systems
- IK10 Vandalismusschutz und IP66 wasserfest und für alle Bedingungen geeignet

Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/3" OV CMOS mit progressiver Abtastung
	Video-Auflösung	24 Bilder/s (2560 x 1440), 30 Bilder/s (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
	Video-Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Video-Bitrate	32 Kbps - 16384 kbps
	Objektiv	2,8-12 mm, 4-fach optischer Zoom, 16-fach digitaler Zoom
	Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,005 Lux @ (f/1,6, AGC ein), s/w: 0,001 Lux @ (f/1,6, AGC ein), 0 Lux mit IR
	Blickwinkel	Horizontales Sichtfeld: 100° bis 33° (Weitwinkel) Vertikales Sichtfeld: 53° bis 18° (Weitwinkel) Diagonales Sichtfeld: 119° bis 37,5° (Weitwinkel)
	PT-Bewegungsbereich	Schwenken: 0° bis 330°, Neigen: Von 0° bis 90°
	PT-Geschwindigkeit	Konfigurierbar, von 0,1°/s bis 100°/s, voreingestellte Geschwindigkeit: 100°/s
	Infrarot-LEDs	4 Stück
	Nachtsichtweite	Bis zu 20 m
	Bildverbesserung	3D DNR, HLC, EIS, regionale Exposition, regionaler Fokus
	Großer Dynamikbereich	120 dB, Echtes WDR
	Protokolle	Unterstützung von Onvif und anderen Protokollen
Allgemein	Intelligente Erkennung	Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von Linienüberquerungen, Erkennung des Eintritts in einen Bereich, Erkennung des Austritts aus einem Bereich, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck, Erkennung von Audioaufnahmen
	Gesichtserkennung	Ja
	IR-Sperrfilter	Ja
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Unterstützung von 1-Kanal-Audioeingang und 1-Kanal-Audioausgang
	Ethernet	RJ45 X1(10 M/100 M)
	Material	Aluminiumlegierung, PC, PC + ABS
	Farbe	Weiß
	Betriebsleistung	DC 12 V; PoE (802.3at)
	Speicherung	Unterstützt MicroSD-Karte (bis zu 256 GB), lokalen Speicher und NAS
	Betriebstemperatur	-4° bis 140° F (-20° bis 60° C)
	Anwendungsbereich	Innen/Außen
	Schutzumfang	IP66, IK10, TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Schutz gegen Spannungsspitzen
	Dimension	Ø 130,7 mm x 101,7 mm (Ø 5.15" x 4.00")
	Gewicht	Ca. 530 g (1,17 lbs)

Lieferumfang

- ANNKE I91BK PoE Dome PTZ Überwachungskamera
- Benutzerhandbuch
- Wasserdichter Deckel
- Befestigungsschrauben