



Mehrzweck Abriebbeständig



Leichte Belastungen

Extrem dünner Handschuh aus Polyurethan für eine herausragende Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit bei Fein- und Präzisionsarbeiten

- **Erhöhte Geschicklichkeit:** Das leichte 18-Gauge-Futter des HyFlex® 11-618-Mehrzweckhandschuhs sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit, einfache Handhabung und minimale Belastung.
- **Optimierte Taktilität:** Die extra dünne PU-Beschichtung dieser HyFlex®-Handschuhe sorgt für optimale Tastsensibilität und ein Gefühl wie eine zweite Haut", ideal für empfindliche Arbeiten.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Ihre PU-Beschichtung gewährleistet nicht nur Taktilität, sondern auch ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit.
- **Überlegte Ästhetik:** Das dunkle Nylonfutter des HyFlex® 11-618 Sicherheitshandschuhs schützt vor Schmutz und Flecken und sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort
- **Zertifizierte Hautfreundlichkeit:** Die Dermatest®-Zertifizierung sorgt für dermatologisch verträglichen Körperschutz



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Befestigen von Komponenten und Teilen

Hauptmerkmale

- **Leichte 18-Gauge-Ausführung:** Industrieghandschuhe mit optimaler Fingerfertigkeit
- **Dünne PU-Beschichtung:** Taktile Sensibilität mit dem Gefühl einer "zweiten Haut"
- **Dunkles Nylon-Futter:** Verdeckt Schmutz und Flecken und verlängert so die Lebensdauer der Handschuhe

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121X

Technologien



Touchscreen Compatible

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-618	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Polyurethan Auskleidungsmaterial: Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	18	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	195-245 mm 7,63-9,96 Zoll	Schwarz	• 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699