



Mehrzweck



Leichte Belastungen

Robuster, Touchscreen-kompatibler Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen

- **Spezieller Schutz:** Diese HyFlex®-Handschuhe sorgen für sichere Produkte und sind nach EN 16350:2014 für den Schutz vor elektrostatischer Entladung zertifiziert.
- **Erweiterte Taktilität:** HyFlex® 11-819 ESD-Industriehandschuhe verfügen über eine hervorragende Tastsensibilität und Touchscreen-Kompatibilität
- **Verbesserte Haltbarkeit und Griffigkeit:** Die Nitrilbeschichtung der FORTIX™ Abrasion Resistance Technology gewährleistet Abriebfestigkeit und 2-fache Griffsicherheit gemäß ANSI/ EN.
- **Erhöhter Komfort:** Das Strickgewebe der ZONZ™ Comfort Fit Technology verhindert Spannungen in den Belastungsbereichen des Handschuhs.
- **Vielfältige Möglichkeiten:** Kann als Glied einer Erdungskette auch in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) getragen werden.
- **Zertifiziert schadstofffrei und hautfreundlich:** HyFlex® 11-819 ESD-Arbeitshandschuhe sind außerdem Oeko-Tex® und Dermatest® zertifiziert



Industrien

- Luftfahrt
- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Logistik
- Industrie
- Weiße Ware

Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten
- Montage- und Demontearbeiten
- Bedienung von Elektrowerkzeugen
- Qualitätsprüfung
- Arbeiten, die Fingerbeweglichkeit und Präzision erfordern
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
- Logistik-/Lagerarbeiten

Hauptmerkmale

- **ESD-Funktionalität:** Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung
- **Ultradünne Nitrilschaumbeschichtung:** Touchscreen-kompatible Taktilität
- **FORTIX™ Abriebfestigkeit:** 2x mehr Grip, bis zu 20% mehr Haltbarkeit

Technologien



DMF free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A

EN 16350



STANDARD
100

1408033
Centexbel

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-819 ESD	Veredelung: Innenhandbeschichtung Beschichtungsmaterial: FORTIX™-Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Nylon, Spandex, Kohlenstoff-Faser Manschetten-Stil: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-255 mm	Blau	• 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699