

BEAR WRG



**Wei es, rotes und
gr enes Licht f r den
t glichen Gebrauch
und f r spezielle
Aufgaben**

Klassische Gestaltung, beeindruckende Reichweite des wei en Lichts und zwei zus tzliche Lichtfarben. Die Bear WRG ist nicht einfach eine Taschenlampe f r den Alltag. Sie ist ein

universelles Werkzeug f r die Verwendung im Freien sowie f r professionelle T tigkeiten. Das wei e Licht der Taschenlampe ist ideal, um einzelne, weit entfernte Objekte bei der Erkundung des Waldes oder bei der Begehung des Gel ndes anzuleuchten. Die hellen roten und gr enen Lichtstrahlen eignen sich f r den Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernung. Sie beeintr chtigen die Nachtsicht nicht und sind f r Tiere, Fische und Insekten praktisch unsichtbar, so dass sich die Bear WRG hervorragend f r die Jagd oder die Beobachtung von Wildtieren eignet. Zum Lieferumfang geh rt ein speziell entwickelter wei er Silikonkegel, der ein aus



■ LICHTSTROM

1500/130/180 lm

■ LEUCHTWEITE

510/70/70 m

■ LEUCHTDAUER

1 Monat

MIT 1 AKKULADUNG

■ LICHT



WEI ES + ROTES + GR UNES

■ WIEDERAUFLADBAR

Magnetisches USB-Ladeger t
und Akku im Lieferumfang

■ MA E

L nge 122 mm
Kopfdurchmesser 45 mm
Gewicht mit Akku 205 g



allen Richtungen sichtbares, ungerichtetes Licht erzeugt. Dieses diffuse Licht kann zur Beleuchtung eines Zeltlagers w hrend eines Campingausflugs verwendet werden: Bear WRG wird mit einem stabilen Handschlaufe an einem Ast oder an einem Haken unter der Zeltdecke befestigt. Die Taschenlampe verf gt au erdem  ber die Signallicht-Modus f r jede Lichtfarbe, um mit oder ohne Silikonkegel den Verkehr zu regulieren oder Notfallsituationen zu signalisieren. Die Taschenlampe wird mit dem mitgelieferten 21700 Li-Ion-Akku oder mit einem standardm  igen 18650 Li-Ion-Akku  ber einen Adapter betrieben.



1 TASCHENLAMPE FÜR DEN ALLTAG

Kompaktes Gehäuse, bequemer seitlicher Bedienknopf, spezielle Mattierung ohne scharfe Strukturen. Strapazierfähiges Nylonholster und Handschlaufe aus Paracord.

2 SIGNALLEUCHTE

Verschiedene Helligkeitsstufen und Signallicht-Modus für das weiße, rote und grüne Licht. Der mitgelieferte weiße Silikonkegel erzeugt ungerichtetes Licht für die Signalisierung, die Regulierung des Verkehrs und die Kennzeichnung von Notfallsituationen.

3 TASCHENLAMPE FÜR CAMPING

Der mitgelieferte weiße Silikonkegel spendet diffuses Licht in einem Zelt. Rotes und grünes Licht erweitern die Möglichkeiten für den Einsatz im Zelt- und Campingbereich. Senkrechte Anbringung ist möglich.



- Weißer Lichtstrahl hoher Reichweite mit großem zentralen Lichtkegel und breiter seitlicher Ausleuchtung zur Hervorhebung einzelner, weit entfernter Objekte
- Rote und grüne Flutlichtstrahlen für den Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernung
- Die roten und grünen Lichtstrahlen sind bequem für die Nachtsicht und praktisch unsichtbar für Tiere, Fische und Insekten. Das grüne Licht sorgt auch für die Klarheit der Linien und Details von Objekten und ist optimal für den Einsatz in Waldgebieten

- Die neue TIR-Linse, die durch gehärtetes Glas mit einer Helligkeitsverstärkenden Beschichtung geschützt ist, erzeugt die korrekte Geometrie des Lichtkegels für jede der drei Dioden, die in der Taschenlampe verwendet werden

- Großer seitlicher Bedienknopf zur Umschaltung der Betriebsart und Schiebeschalter für die schnelle Auswahl der Lichtfarbe
- Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand und Status



- Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung beliebiger Standardakkus 21700 Li-Ion oder 18650 Li-Ion mit einem Entladestrom von 15A. Vollständiger Kurzschlusschutz, auch wenn der magnetische Anschluss mit Metallgegenständen in Be- rührung kommt

- Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit
- Der weiche Silikonkegel ist so konzipiert, dass er bequem zusammen mit der Taschenlampe getragen werden kann, auch wenn der Kegel nicht verwendet wird

- Vollständiger Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub gemäß Standard IP68 – die Taschenlampe arbeitet sogar noch nach dem Eintauchen in eine Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern

FUNKTIONEN DES BEAR WRG



Neue TIR-Linse: eine spezielle Linse für drei Leuchtdioden gewährleistet gleichzeitig weißes Licht hoher Reichweite mit großem zentralen Lichtkegel und breiter seitlicher Ausleuchtung zur Hervorhebung einzelner, weit entfernter Objekte sowie rote und grüne Flutlichtstrahlen für den Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernung

Durchdachte Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke

Innovative Elektronik: große Helligkeit kombiniert mit langer Leuchtdauer

Bequeme Bedienung: großer seitlicher Bedienknopf **[A]** mit weichem Druckpunkt zum Wechsel zwischen den Betriebsarten und Schiebeschalter **[B]** für die Änderung der Lichtfarbe

Verbesserte Federn: Einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität

Aktiver Schutz vor Überhitzung in Echtzeit: gewährleistet die sichere und komfortable Nutzung. Bei einer Temperatur nahe +58 °C wird die Helligkeit verringert, was verhindert, dass Lampe und Akku zu heiß werden und auch die Diode Abnutzungsscheinungen. Entspricht den europäischen Sicherheitsanforderungen

Stahlbünette: zusätzlicher Schutz des optischen Systems

Stilvolles Gehäuse: mattierte Oberfläche und schlichte Gestaltung

Sofort einsatzbereite Lösung: 21700 Li-Ion 5000 mAh Akku, Adapter für die Verwendung beliebiger Akkus 18650 und schnelle magnetische USB-Aufladung inklusive

Intelligenter Ladealgorithmus: gefahrloser Strom zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus. Der enthaltene 21700 Li-Ionen-Akku 5000 mAh wird aufgeladen in

⌚ 5 h 20 min

DURCHDACHTER LIEFERUMFANG

Der komplett leuchtende weiße Silikonkegel spendet weißes, rotes oder grünes (je nach eingeschalteter Lichtfarbe) diffuses Licht, das sich in alle Richtungen ausbreitet und aus großer Entfernung sichtbar ist. Das spezielle längliche Design vergrößert die leuchtende Oberfläche.



Einstellbare Handschlaufe aus hochfestem Paracord mit Stahlkarabiner zur schnellen Anbringung an der Lampe.



Nylonholster mit mehreren Tragemöglichkeiten: an Gürteln beliebiger Breite, an einer MOLLE-Halterung, an der Ausrüstung dank eines stabilen Rings.

- 1 - Taschenlampe
- 2 - Akku 21700 Li-Ion 5000 mAh
- 3 - Adapter für Akku 18650
- 4 - schnelle magnetische USB-Aufladung
- 5 - Nylonholster
- 6 - Handschlaufe aus Paracord
- 7 - Silikonkegel
- 8 - zwei Ersatz-O-Ringe
- 9 - Bedienungsanleitung in acht Sprachen



SPEZIFIKATION

Bear WRG				
Optik	TIR			
	Weiße Licht	Rotes Licht	Grünes Licht	
Lichtstrom	1500 lm	130 lm	180 lm	
Leuchtweite	510 m	70 m	70 m	
Zentraler Kegel : Seitliche Ausleuchtung	15°:58°	19°:56°	19°:56°	
Helligkeitsstabilisierung	Digitale			
Anzahl der Modi	5	5	5	
Modi / Leuchtdauer	Basis3 Basis2 Basis1 Glühwürmchen Signallicht	1500 lm / 2 h 30 min (600 lm nach 6 min) 350 lm / 5 h 30 min 50 lm / 30 h 0.5 lm / 30 Tage 1500 lm / 1 Hz / 2 h 45 min (1050 lm nach 10 min)	130 lm / 5 h 30 min 70 lm / 10 h 30 min 35 lm / 24 h 0.5 lm / 30 Tage 130 lm / 1 Hz / 10 h	180 lm / 5 h 30 min 120 lm / 10 h 70 lm / 23 h 1 lm / 30 Tage 180 lm / 1 Hz / 10 h
Energieversorgung	1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion			
Länge / Gehäusedurchmesser / Kopfdurchmesser	122 mm / 23.6 mm / 45 mm			
Gewicht ohne / mit Akku	135 g / 205 g			
Schutzklasse, Eintauchen und Bruchfestigkeit	IP68. Tiefe bis zu 10 m für 5 Stunden. Höhe bis zu 10 m			

► Alle oben angegebenen Daten wurde durch Messungen gemäß dem Standard ANSI/PLATO FL1-2019 erhalten. Tests werden mit der mitgelieferten Batterie durchgeführt. Die Daten können je nach Umgebungsbedingungen, Wärmeableitung und anderen Faktoren variieren.

VORTEILE DER ZUSAMMENARBEIT MIT ARMYTEK

Armytek – das ist ein weltweit bekannter Hersteller von technologisch ausgereiften Taschenlampen, Ladegeräten und Zubehör. Die Produkte von Armytek erfüllen alle Wünsche der Verbraucher. Wir legen großes Augenmerk auf Qualität und Zuverlässigkeit: die intelligent konzipierte Modellreihe ermöglicht es, jedes Detail gründlich zu durchdenken, bevor die Serienproduktion gestartet wird.

HOHER GEWINN

Günstige Bedingungen und flexible Preise für Großhandelsbestellungen dank eigener Werke in China.

SCHNELLE LIEFERUNG

Lager in der ganzen Welt – die Ware ist stets vorrätig und bereit zur Auslieferung, Kosten und Lieferzeit verringern sich, keine zusätzlichen Zollgebühren werden fällig. Noch niedrigere Preise für Direktlieferungen aus den Werken.

ABSOLUTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Sehr geringe Ausschussquote – unter 1% (bei anderen Herstellern 5-7%). Alle Produkte durchlaufen eine gründliche Qualitätskontrolle auf den Teststationen.

LEGENDÄRER SERVICE

Umfassender Support und intensive Zusammenarbeit: von der Bestellung bis zu Garantieleistungen. Probleme werden professionell gelöst, Reparaturen und operativer Austausch werden schnell ausgeführt.

VOLLE GARANTIE

Uneingeschränkte Garantie bis zu 10 Jahren.

EIGENE PRODUKTIONSTÄTTEN

Jede Etappe des Prozesses wird von unseren europäischen Spezialisten unmittelbar in den Werken kontrolliert.

ENTWICKLUNG

Hauptsitz in Europa. Ein Team hochqualifizierter Spezialisten aus den Bereichen Militär, Luftfahrt, Raumfahrt u.a.

ERFAHRUNG

Umfangreiche Expertise in Mechanik, Optik und Elektronik. Seit 2009 auf die Entwicklung von Taschenlampen und Ladegeräten spezialisiert.

KOMPONENTEN

Komponenten von weltweit führenden Herstellern. Leistungsstarke Leuchtdioden, innovative Elektronik, Flugzeugaluminium, gehärtetes Glas usw.

INTELLIGENTE PRODUKTREIHE

Einfache Produktauswahl ohne umfangreiche Kataloge mit vielen ähnlichen Varianten. Nur die besten Modelle für die Bedürfnisse der Kunden.

NEUHEITEN

Armytek stellt innovative und technologisch weltweit führende Produkte her.

INDIVIDUELLE BESTELLUNGEN (OEM/ODM)

Erstellung grundlegend neuer Produkte, Modifikationen unserer Modelle und Personalisierung nach Ihren Wünschen.

MARKETINGUNTERSTÜTZUNG

Wir stellen alle benötigten Werbematerialien zur Verfügung: Flyer, Broschüren, Kataloge etc.

BERÜCKSICHTIGUNG VON KUNDENWÜNSCHEN

Wir sammeln systematisch Feedback und verbessern unsere Produkte, damit sie die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erfüllen.

**Built to
exceed**

