

Inhaltsangaben Verbandkästen gemäß ÖNORM Z 1020 Typ1/Typ2

Bezeichnung	Typ 1 (Stück)	Typ 2 (Stück)
Dreiecktuch Standard, reinweiß	2	4
aluderm® Komresse einzeln 10 x 10 cm	6	15
aluderm® Verbandtuch, 40 x 60 cm	1	3
Söhngen®-Plast, 5 m x 2,50 cm	1	2
aluderm®-aluplast elastisch Strips, 1,9 x 7,2 cm, 10 Stück	1	2
aluderm®-aluplast stabil Strips 1,9 x 7,2 cm, 10 Stück	1	2
aluderm®-aluplast elastisch 10 x 6 cm, einzeln eingesiegelt	1	2
aluderm®-Verbandpäckchen DIN, mittel	2	4
aluderm®-Verbandpäckchen DIN, groß	2	4
WS-Fixierbinde, 4 m x 6 cm	2	4
WS-Fixierbinde, 4 m x 8 cm	2	4
WS-Fixierbinde, 4 m x 10 cm	2	4
Kohäsiv-Binde, 4 m x 8 cm	1	2
aluderm® Quickverband Finger	2	5
Lederfingerling Größe 5	2	3
SIRIUS-Rettungsdecke, silber-gold, 210 x 160 cm	1	2
Verbandschere knegebogen	1	1
Handschuh-Set, mit 8 Stück, Vinyl, groß	1	2
Söhngen® Air-Vita® Beatmungsmaske	1	1
Söhngen® Beatmungstuch	1	1
Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm	1	1
Anleitung Erste Hilfe SO, Sofortmaßnahmen am Unfallort	1	1
Inhaltsverzeichnis neutral	1	1

Die ÖNORM Z 1020 legt außerdem Anforderungen und Prüfungen für Verbandkästen für die Verwendung in Arbeitsstätten in Bezug auf Ausführung, Werkstoff sowie deren Inhalt fest.

Typ 1: für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer / Typ 2: für Bereiche bis 20 Arbeitnehmer