



## B-Safety Verbandschrank CLASSIC - Inhalt nach 13157



### B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC

Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material.

#### Produkt-Eigenschaften

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: weiß
- Montageart: Wandaufbau
- Abmessungen (H x B x T): 460 x 300 x 140 mm

#### Erste-Hilfe-Material DIN 13157, 65-teilig

- F001: 1x Heftpflaster auf Spule 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- F031-6: 8x Pflasterstrip, 7,2 x 2,5 cm
- F032-1: 4x Pflasterstrip, 7,2 x 1,9 cm
- F032-2: 4x Fingerschnellverband, 12 x 2 cm
- F032-6: 4x Fingerkuppenverband 4,5 x 5 cm
- F042: 1x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- F003: 3x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- F004: 1x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- F005: 1x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- F010: 3x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück), gemäß DIN 58953-2
- F029: 2x Augenkompresse 7,5 x 5,5 cm, einzeln steril
- F071: 1x Kälte-Sofortkomresse, mind. 200 cm<sup>2</sup>



- F009: 1x Rettungsdecke 160 x 210 cm, silber/gold
- F007: 2x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6
- F008: 2x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8
- F011-0: 2x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- F012: 1x Verbandschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß DIN 58279-B190
- F025: 2x Folienbeutel 30 x 40 cm
- F030: 5x Vliesstofftuch, 30 x 20 cm, mind. 15 g/m<sup>2</sup>
- F13-0: 1x Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, Beutel mit 4 Stück, gemäß DIN EN 455-1
- EH-ANL: 1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

**Normen / Zulassungen**

- DIN 13157

Artikel-Nr.: **EH-S2-157**