



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28619.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-GM 40 BK
GTIN (EAN)	4044211209025
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

Technische Daten

Maße

Länge	55 mm
Breite	55 mm
Höhe	7 mm
Aufbauhöhe	7 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegöße	40 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	7 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schlüsselweite (SW)	48 mm
Sechskant Eckmaß	55 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

Medien



Zubehör

Geteilte Verschraubung



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28613.4	KDS-KV M40 BK	4044211208967	5

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabdeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28774.4	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28775.4	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5