



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28621.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-GM 63 BK
GTIN (EAN)	4044211209049
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

28621.4 KDS-GM 63 BK geteilte Gegenmutter

Technische Daten

Maße	
Länge	83 mm
Breite	83 mm
Höhe	7 mm
Aufbauhöhe	7 mm

Gewinde	
Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	63 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	7 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schlüsselweite (SW)	72 mm
Sechskant Eckmaß	83 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28621.4 KDS-GM 63 BK geteilte Gegenmutter

Zulassungen

UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

28621.4 KDS-GM 63 BK geteilte Gegenmutter

Medien



c **RA**[®] **US**

28621.4 KDS-GM 63 BK geteilte Gegenmutter

Zubehör

Geteilte Verschraubung



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28615.4</u>	KDS-KV M63 BK	4044211208981	5

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28774.4</u>	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28777.4</u>	KDS-RGA M63 BK	4044211234577	5