



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28774.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-R 40-63 BK
GTIN (EAN)	4044211234546
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

Technische Daten

Maße

Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	21,5 mm
Aufbauhöhe	21,5 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegöße	70 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	7,2 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	65 mm
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

Medien



Zubehör

Inlays

Gewinde- und Verriegelungsadapter



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28776.4	KDS-RGA M50 BK	4044211234560	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28775.4	KDS-RGA M40 BK	4044211234553	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28777.4	KDS-RGA M63 BK	4044211234577	5

Geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28619.4	KDS-GM 40 BK	4044211209025	5



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28620.4	KDS-GM 50 BK	4044211209032	5



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28621.4	KDS-GM 63 BK	4044211209049	5

Dichthelemente Flachbandleiter

Gegenmuttern



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegöße: 40 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4145.2</u>	S/M 40x1,5 GR	4044211114268	50



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegöße: 50 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4146.2</u>	S/M 50x1,5 GR	4044211114275	50



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegöße: 63 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4147.2</u>	S/M 63x1,5 GR	4044211114282	50

Betätigungswerkzeug

Blechlocher