



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28777.4</u>
Artikelbezeichnung	KDS-RGA M63 BK
GTIN (EAN)	4044211234577
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,15 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	70 mm
Länge Wandausschnitt	63,4 mm
Breite	70 mm
Breite Wandausschnitt	63,4 mm
Höhe	22,1 mm
Aufbauhöhe	14,9 mm

##### Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegöße	63 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	14,9 mm

##### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

##### Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

#### Zulassungen

##### UL Zulassung

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

##### cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

# Datenblatt

28777.4 KDS-RGA M63 BK

Gewindeadapter

---

Medien

---



#### Zubehör

##### Dichtelemente klein

##### Dichtelemente groß

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">28774.4</a>	KDS-R 40-63 BK	4044211234546	5

##### Geteilte Gegenmutter

##### Blechlocher