

Foscam FNA216HE

16-Kanal 4K 8 MP PoE Netzwerk Video Rekorder

EAN: 6954836058862

Der Foscam FNA216HE ist ein leistungsstarker Netzwerk-Videorekorder, der sich für den Einsatz in Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen sehr gut geeignet ist.



Dieser NVR kann bis zu 16 IP-Kameras gleichzeitig verwalten, was ihn zu einer zuverlässigen Lösung für die umfassende Überwachung von großen Bereichen macht. Die Unterstützung von bis zu 16 TB Festplatte (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht es, umfangreiche Videodaten kontinuierlich und ohne Probleme mit dem Speicherplatz zu sichern.

Die Foscam FNA216HE bietet mehrere Aufzeichnungsmodi, einschließlich kontinuierlicher 24/7-Aufzeichnung, bewegungsgesteuerter Aufzeichnung und zeitgesteuerter Aufzeichnung. So können Sie Ihre Überwachungsstrategie optimal an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Mit Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 8 Megapixeln (4K) liefert die FNA216HE klare, detaillierte Videos, die selbst die feinsten Details erkennen lassen. Die Integration des HD 264+ Videokomprimierungsformats ermöglicht eine effiziente Speicherung der qualitativ hochwertigen Bilder, wodurch Speicherplatz gespart und die Netzwerkbandbreite geschont wird. Das ist besonders relevant für Standorte mit mehreren Kameras, da die Effizienz bei der Übertragung und Speicherung großer Datenmengen verbessert wird.

Dank der PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) ist die Installation des FNA216HE einfach und es wird lediglich ein einziges Kabel für die Stromversorgung und die Datenübertragung benötigt. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Der Netzwerk-Videorekorder verfügt über 2 USB 2.0 Anschlüsse für die Maus und den externen Speicher zum Exportieren von Aufnahmen.

Dank der Bewegungserkennungsfunktion werden Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein HD-Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Die FNA216HE ist perfekt kompatibel mit der Foscam PC App (VMS), die eine benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung und Überwachung des Sicherheitssystems bietet. Die Software ermöglicht den Zugriff auf Live-Streams, das Durchsuchen von Aufzeichnungen und die Steuerung aller angeschlossenen Kameras von einem zentralen Standort aus. Der NVR bietet auch die Möglichkeit, das System bei Bedarf einfach zu erweitern und anzupassen.

Highlights

- Unterstützung von bis zu 16 Überwachungskameras
- Bis zu 8 MP Auflösung
- Unterstützt Foscam PoE Netzwerkkameras
- HDMI & VGA Ausgang
- 16 Kanäle Synchrone Wiedergabe
- PoE-Unterstützung für einfache Installation
- 2 USB 2.0-Anschlüsse für die Maus und externen Speicher
- Unterstützung für 1 interne und externe Festplatte mit jeweils bis zu 16 TB
- Bewegungserkennungsalarm über E-Mail und Foscam-App

Technische Daten

Modell		FNA108HE
Video-Eingang	IP-Videoeingang	16 Kanäle UHD IP Kamera Eingang
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 x HDMI
	VGA-Ausgang	1 x VGA
	Bildschirmauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	Bis zu 8 MP pro Kanal (16 Kanäle bei 8 MP)
	Aufnahmemodus	Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Kompression Format	H.264/H.264+
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	16 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Einzelbildwiedergabe
Netzwerk	POE-Standard	IEEE 802.3at/af
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
Festplatte	Kapazität	Bis zu 16 TB x2
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1x 10/100 Mbit/s RJ45- Port
	USB-Schnittstelle	2x USB2.0- Schnittstelle Maus und externer Speicher
	Taste	1x Ein-/Aus-Taste, 1x Reset Taste
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones
Sprache	Sprache	20 Sprachen
Allgemeines	Stromversorgung	Gleichstrom 52 V / 4 A
	Abmessungen (LxBxH)	325 mm x 242 mm x 50 mm
	Nettogewicht	1319 g
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam FNA216HE Netzwerkkorder
- USB-Maus
- SATA-Anschlusskabel
- Strom Kabel für Festplatte
- Netzkabel
- Netzteil
- Kurzinstallationsanleitung
- Schrauben-Set
- Schild Videoüberwachung

Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.