

FOSCAM V8P

4K 8 MP Dual-Band WLAN Überwachungskamera mit integriertem Scheinwerfer und einer Alarmsirene

EAN: 6954836034217

Die Foscam V8P ist eine leistungsstarke 8 MP Dual-Band WLAN Überwachungskamera, die zuverlässigen Sicherheits- und Schutzfunktionen bietet. Diese innovative Kamera ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die sie für die Videoüberwachung in Ihren Räumlichkeiten optimal einsetzbar machen.

Mit ihrer hohen Auflösung von 8 Megapixeln (3840 x 2160) liefert die Foscam V8P klare und präzise Bilder, die Details und Feinheiten erfassen können. Die Kamera verfügt über umfangreiche Funktionen wie Bewegungserkennung, Personen- und Fahrzeugerkennung, E-Mail-Benachrichtigung und Fernzugriff über eine mobile Anwendung, um sicherzustellen, dass die Überwachung jederzeit und überall möglich ist.

Mit Dual-Band WLAN kann das V8P sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz Netzwerken verbunden werden. Dies verkürzt die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk stärkt nicht nur die Verbindung, sondern verhindert auch Signalstörungen.

Die erweiterte Personen- und Fahrzeugerkennung der Foscam V8P ist eine hervorragende Funktion, die dazu beiträgt, Fehlalarme zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Durch die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen kann die Überwachungskamera Bewegungen von Zweigen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten ignorieren, die ansonsten Fehlalarme auslösen würden.

Die Foscam V8P 8 MP Überwachungskamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, die eine Echtzeitkommunikation mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglichen. Die Zwei-Wege-Kommunikation ist eine wichtige Ergänzung zur Überwachungsfunktion der Kamera und ermöglicht Ihnen noch mehr Kontrolle und Interaktion mit der Umgebung, die überwacht wird.

Die Foscam V8P 8 MP WLAN-Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird. Dies kann eine wirksame Abschreckung sein und dazu beitragen, Einbrüche und andere Schäden zu verhindern. Die Kamera kann so eingestellt werden, dass Scheinwerfer und Sirene automatisch aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die maximale Lautstärke der Alarmsirene beträgt 100 dB, was sehr laut ist und eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Eindringlinge hat.

Die Foscam V8P Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Home Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam V8P 8 MP Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.



Highlights

- Hochauflösendes 8 MP Video bei Tag und Nacht
- Dual-Band WLAN
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- HDR (High-Dynamic-Range)
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Integrierter Scheinwerfer und eine akustische Sirene
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Unterstützt max. 256 GB Micro-SD-Karte, lokaler und FTP-Speicher, Foscam Cloud-Speicher
- IP66 Wasserfest
- Kompatibel mit Alexa und Google Home
- Einfache Fernsteuerung und Überwachung über die Foscam App und Foscam Video Management Software

Technische Daten

Modell		V8P
Scheinwerfer	Farbtemperatur	4500K
	Sensortyp	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
Bildsensor	Bildauflösung	8,0 Megapixel (3840 x 2160)
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Objektiv	Objektivtyp	f:4 mm; F1.6
	Sichtwinkel	Diagonal: 108,5°; Horizontal: 90.1°; Vertikal: 46,2°
Video	Bildkompression	H.264+/H.264
	Auflösung	4K(3840 x 2160) 2 M/25 fps, 1080P(1920 x 1080) 1 M/25 fps, 720P (1280 x 720) 1 M/15 fps
	Stream	Dualstream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe sind einstellbar
	Bildspiegelung	Spiegelung und Umkehrung
	Nachtmodus	Manueller und automatischer Modus, bei eingeschaltetem Weißlicht ist das Nachtsichtbild farbig
	Nachtsichtweite	Mit 4 Stück IR-LED und Scheinwerfer, Nachtsichtreichweite bis zu 20 m
Audio	Eingabe/Ausgabe	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt vollduplexfähigen 2-Wege-Audio
	Audiokompression	PCM/AAC
	Sirene	Unterstützt eine maximale Alarm-Sirene mit 100 dB
Netzwerk	Ethernet	Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	WLAN-Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
	WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	WLAN-Konfiguration	Scannen von QR-Codes, Unterstützt Bluetooth-Verbindung
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
Weitere Funktionen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App)
	Lichtsteuerung	Manueller Schalter oder Alarmsirene
	Bewegungserkennung	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Personenerkennung	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Fahrzeugeterkennung	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Benutzerkonten	Drei Benutzerebenen
	Datenschutzblock	Ja
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
	HDR	Verbessert die Bildklarheit in komplexen Szenarien
	Zoom	6-facher Digitalzoom
	Intelligenter Assistent	Funktioniert mit Alexa, Google Home
Stromversorgung	Netzteil	DC 12 V / 1.0 A
	Stromverbrauch	5 Watt (max.)
Allgemein	Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 66 mm x 66 mm
	Nettogewicht	346 g
	Wasserdichtigkeit	IP66
	Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C (-4°F bis 104°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% bis 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
	Lagerfeuchtigkeit	0% bis 90% nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam V8P Überwachungskamera (schwarz)
- WLAN-Antenne
- Netzteil
- Netzkabel
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Bohrschablone
- Schraubensatz
- Kurzanleitung
- Warnaufkleber