

UP Geräte-Verbindungsdose E107M25

Artikel-Nr.: 7310131

Typ: E107M25



Die Grundlage einer guten UP-Installation

- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
- 20 und 25 mm Rohreinführung

Abmessungen

Durchmesser	60 mm
Tiefe	65 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	UP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	8
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Rohreinführung M20	13
Rohreinführung M25	4

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none">• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja