

Modell: RC-10

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH, UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Der Rauchwarnmelder ist für die Installation in Privatwohnungen, Wohnwagen und Wohnmobilen bestimmt.



Sicherheitshinweise:

Das Gerät wird mit einer 3V Lithiumbatterie versorgt. Beachten Sie bitte: Batterien sind mit besonderer Sorgfalt zu behandeln, stets unter Aufsicht zu verwenden und gehören nicht in Kinderhände. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen oder zu verbrennen.

Technische Informationen:

Durchmesser: 40mm Höhe: 42mm (ohne Montagesockel).

Rauchmeldertyp:

Photoelektrischer Rauchwarnmelder.

Alarmsignal:

Ein Feueralarm wird durch eine Folge sich wiederholender Töne signalisiert. Die Lautstärke beträgt mindestens 85dB bei einer Entfernung von 3 m.

Batterie:

Stromversorgung durch eine nicht austauschbare 3V CR 123A Lithiumbatterie mit einer Betriebsdauer von 10 Jahren (mitgeliefert).

WICHTIG: Bitte die Batterie nicht ersetzen. Bitte das ganze Produkt ersetzen, falls die Batterie nicht funktioniert.

Anzeige bei schwacher Batterie: Wenn die Batterie sich am Ende ihrer Lebensdauer befindet, wird dies durch einen kurzen "Piep" - Ton und dem Aufblinken einer LED alle 48 Sekunden angezeigt. Die Batterie funktioniert dann noch mindestens 30 Tage. Bitte testen Sie den Rauchwarnmelder nach dem Einsetzen in die Montageplatte, indem Sie die Testtaste drücken, so dass ein lauter Ton zu hören ist. (Nach ein paar Sekunden kann der Test durchgeführt werden).


Der Rauchwarnmelder muss nach 10 Jahren oder bei Beschädigung ausgetauscht werden. Der Rauchwarnmelder wird erst mit Strom versorgt, wenn er im Montagesockel steckt. Überprüfen Sie den Rauchwarnmelder immer, nachdem Sie ihn in den Montagesockel gesteckt haben (lassen Sie vor dem Testen einige Sekunden verstreichen).

Platzierung: Bitte an der Zimmerdecke montieren. Der Rauchwarnmelder sollte einen Mindestabstand von 50 cm zur Wand aufweisen. Mindestens ein Rauchwarnmelder pro Etage. Höchstens 10 Meter Abstand zwischen den Meldern.

Alarmsignal: Die Rauchwarnmelder haben einen visuellen und einen akustischen Alarm. Im passiven Zustand blinkt die LED alle 48 Sekunden, um die normale Funktion anzuzeigen. Im Alarmzustand blinkt die LED und der Alarm gibt einen Heulton von sich, um die Bewohner zu warnen.

Stumm-Funktion: Im Falle eines unbeabsichtigten oder falschen Alarms, können Sie den Testknopf betätigen. Dadurch wird der Alarm 10 Minuten lang auf stumm geschaltet und nimmt danach automatisch seine normale Funktion wieder auf.

Wartung: Der Rauchwarnmelder sollte einmal pro Quartal mit dem Staubsauger gereinigt werden und kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden (den Rauchwarnmelder nicht öffnen). Überprüfen Sie den Rauchwarnmelder mindestens einmal pro Quartal durch Druck auf den Testknopf. Der Melder sollte einen lauten Ton von sich geben.



Die besten Plätze für die Montage des Melders:

- Installieren Sie Rauchwarnmelder in der Nähe von möglichen Brandquellen
- Auf jeder Etage und in Gängen und Treppenhäusern sollten Melder montiert werden.
- In jedem Zimmer, insbesondere in Schlaf- und Kinderzimmern in Wohnzimmern und z.B. in Lagerräumen.
- Montieren Sie den Rauchwarnmelder an einem erreichbaren Ort, um die Batterie prüfen und Pflegearbeiten vornehmen zu können.


Zusätzliche Rauchwarnmelder vergrößern die Sicherheit.

Montage des Rauchwarnmelders:


1. Schrauben Sie den Rauchwarnmelder vom Montagesockel ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Markieren Sie mit Hilfe des Montagesockels die Schraubenlöcher an der Decke. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel für die Montage des.



Schraubenlöcher mit einem Stift markieren



Die beigelegten Schrauben und Dübel für die Installation verwenden



2. Überprüfen Sie den Rauchwarnmelder nach der Montage, indem Sie die Testknopf drücken, so dass ein lauter Ton zu hören ist.

Info: Der Aufkleber am Produkt darf nicht entfernt werden, da er wichtige Informationen über das Produkt enthält.

Der Rauchwarnmelder darf NICHT an folgenden Orten montiert werden:

- In staubigen Räumen.
- In Giebelböden oder in toten Winkeln.
- In Räumen, in denen die Temperatur außerhalb des Bereichs von +4° bis 38°C liegen kann oder bei nicht kondensierender relativer Luftfeuchtigkeit von über 90%.

- In Küchen, Garagen und an Feuerstellen, wo Dampf, Gase und Rauch vorkommen können.

Fehlersuche: Wenn der Rauchwarnmelder ohne ersichtlichen Grund Alarm gibt, kommen folgende Fehlerursachen in Frage:

- Es könnte Staub in den Rauchwarnmelder gelangt sein. Abhilfe: Sensorkammer und Schutzgitter mit Staubsauger reinigen.
- Hohe Luftfeuchtigkeit könnte sich im Rauchwarnmelder niedergeschlagen haben. Abhilfe: Rauchwarnmelder trocknen.

Wenn der Rauchwarnmelder beim Drücken des Testknopfes keinen Alarm auslöst, kommen folgende Fehlerursachen in Frage:

- Der Rauchwarnmelder muss fest im Montagesockel sitzen (Bajonetverschluss schließen)
- Die Batterie ist leer oder fehlerhaft. Abhilfe: Rauchwarnmelder ersetzen.

Weitere Informationen: Den Rauchwarnmelder nicht anstreichen.

Entsorgung: Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer fachgerecht. Es handelt sich hierbei um elektronischen Abfall, der recycelt werden sollte.

WARNUNG: Bei allen Alarmen sollte immer davon ausgegangen werden, dass es sich um einen tatsächlichen Brand handelt, und die Wohnung sollte sofort evakuiert werden.

WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß Installationsanweisungen sicher an der Decke befestigt werden.

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Glut, Feuer, etc. Bitte beachten Sie Ihre gültigen Normen oder Vorschriften zur Installation.



EN 14604:2005 + AC :2008

DoP no.: 102.0024

Laden Sie das DoP-Dokument herunter unter www.gloria.de. Die Papierversion des DoP ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.



Das auf dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichen bestätigt die Einhaltung aller für das Produkt relevanten europäischen Richtlinien und insbesondere der harmonisierten Anforderungen des Standards EN 14604:2005 + AC :2008 gemäß Bauprodukte-Verordnung 305/2011.

Alle Rechte vorbehalten: GLORIA haftet nicht für Fehler, die in dieser Bedienungsanleitung auftreten können. Weiterhin behält GLORIA sich vor, die darin angegebenen Hardware, Software und/oder Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, und GLORIA ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle hier aufgeführten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Vertrieb durch GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh. info@gloria.de www.gloria.de
Hergestellt in China.

Für Fragen oder weitere Informationen:
GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39,
D-59329 Wadersloh, Germany
Telefon: +49 2523 79349900
www.gloria.de

Model no.: RC-10

PLEASE READ THE USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE USE!

This smoke alarm is designed for private homes, camping trailers and caravan installations.



Safety instructions:

The device comes with a 3V lithium battery. Batteries are to be handled with care and battery powered devices should be kept out of reach of children. Do not try to recharge or burn the batteries.

Technical information:

Diameter: 40mm Height: 41mm

Type of alarm:

Photo electric smoke alarm.

Alarmsignal:

Fire alarm condition is indicated by a series of repeated tones. The minimum sound level is 85 dB at 3 meters.

Battery:

Powered by a non-replaceable 3V CR123 Lithium battery with 10-year life (included).

IMPORTANT: Do not replace the battery. Replace the product if the battery fails.

Low battery indicator: A short "beep" will sound and LED flash every 48 seconds when the battery is near the end of life. In this stage it will continue for a minimum 30 days. It is recommended to change the smoke alarm after 10 years, or if the alarm has suffered any damage. The alarm is not active unless it is inserted in the mounting base. Always check the alarm after inserting in the mounting base (allow a few seconds before testing).

Placement: The smoke alarm is designed for placement on a ceiling or wall. The smoke alarm should be a minimum of 50 cm from the wall, with a minimum of one smoke alarm per floor and a maximum distance between smoke alarms of 10 meters.

Alarm signal: The alarm has a visual and acoustic alert tone. In the passive state, the LED will flash every 48 seconds to indicate normal function. In an alarming state the LED will flash and the alarm will emit a sweeping sound pattern design to alert occupants.

Hush function: In case of unintentional alarm condition or false alarms, press the top button. This will hush the alarm for 10 minutes, after which time it will automatically resume its normal alarm function.


Maintenance: The smoke alarm should be vacuum cleaned once per quarter, and it can be wiped with a damp cloth. (Do not open the alarm).

Test the alarm at least once per quarter by pushing the test button. The alarm will self test and give a loud alarm tone.

The best places to mount the alarm:


- Place an alarm between possible fire source and bedrooms as minimum.
- Alarms on each floor and in hallways and stairways.
- Alarms in each room such as bed rooms and livingrooms.
- Install the smoke alarm device in an accessible location so that you can check the battery and carry out maintenance work.

Additional alarms increase the security.




Installation of alarm:


1. Detach the alarm from the mounting base by twisting counter clockwise. Use the mounting base to mark the screw holes on the ceiling. Use the enclosed screws and plugs to install the mounting base. Once the mounting base is installed on ceiling or wall, attach the alarm by twisting clockwise.



Mark up screw holes with a pen



Use the enclosed screws and plugs for installation



2. After mounting, test the alarm by pushing the test button on the top and get a loud alarm tone.

Please note: The label in the product must not be removed as it contains important information regarding the product.

The alarm may NOT be placed:

- In dusty rooms.
- At the top of high pointed ceilings, in ceiling corners or within 50 cm of a wall.
- In rooms where the temperature goes out side +40C to 380C or above 90% relative humidity not condensing.
- In kitchen, garage and fireplaces where damp,gases and smoke could occur. Place the alarm where it is reachable in order to test the battery and for maintenance.

Fault finding: If the smoke alarm activates without visible cause, the possible cause could be:

- Dust particles in the smoke chamber which can be removed by vacuuming the mesh.
- High humidity condensing which can be resolved by drying the smoke alarm.

If the smoke alarm does not work when the test button is pushed, the probable cause is a faulty battery and the smoke alarm must be replaced.

Other information: Do not paint the alarm.

Disposal: For product, please dispose properly at the end of life. This is electronic waste which should be recycled.

WARNING: All alarms should be assumed as due to actual fire and the dwelling should be evacuated immediately.

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be permanently fixed to the ceiling/wall in accordance with the installation instructions.

WARNING: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as shine, fire, or the like. Note the local country regulations regarding installation.



EN 14604:2005 + AC :2008
DoP no.: 102.0024
The DoP document can be downloaded from: www.gloria.de
The paper version of the DoP is available free of charge upon request.



The CE mark affixed to the product confirms compliance with all European directives relevant to the product and in particular with the harmonized requirements of the EN 14604:2005 + AC :2008 standard in accordance with Construction Products Regulation 305/2011.

All rights reserved: GLORIA shall not be liable for any errors that may occur in the operating instructions. Furthermore, GLORIA reserves the right to change the hardware, software and/or specifications stated herein at any time without notice and GLORIA makes no commitment to update the information contained herein. All trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

Distributed by GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh, Germany. info@gloria.de www.gloria.de
Manufactured in China.

For questions or further information:
GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39,
D-59329 Wadersloh, Germany
Phone: +49 2523 79349900
www.gloria.de