

Angaben

Daten

Artikelnr.	45059
Artikelbezeichnung	Mehrfachsteckdose SALAMANDRA 6-fach schwarz/gelb 1
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940450590
	mit 1,5m Anschlusskabel + Stecker
	mit erhöhtem Berührungsschutz
	Federklappdeckel
	Buchsen 45° gedreht für Winkelstecker
	auch für den Einsatz in Frankreich und Belgien geeignet
	Befestigungslöcher für Wandmontage
	für den Innen- und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	8544429090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff PP / plastic PP
Produktfarbe	schwarz, gelb / black, yellow
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	475,00
Produktbreite in mm	75
Produkthöhe in mm	55

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230 V AC, max. 16 A
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3680

Lichttechnische Daten

Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	150
Länge Anschlussleitung in mm	1500

Verpackung

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsart	HEITRONIC Aufhänger mit Eurolochung / heitronic hanger with euro hole
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	590
Tiefe Einzelverpackung in mm	160
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	550
Tiefe Versandkarton in mm	490
Höhe Versandkarton in mm	210
Bruttogewicht Versandkarton in kg	14,5
Palettenabnahme in Stk	240

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254