

# **ALA2\_230V**

Anlaufautomatik für Absauggeräte



- eine Arbeitsmaschine kann an die Anlaufautomatik angeschlossen werden
- nach Einschalten der Arbeitsmaschine (Master) wird die zweite angeschlossene Maschine z.B. Absaugung (Slave) nach 2-4 Sekunden freigegeben
- nach Abschalten der Arbeitsmaschine wird die zweite Maschine nach 3-4 Sekunden ebenfalls abgeschalten
- Anlaufautomatik für 2 Stück 230V Maschinen
- max. Nennleistung 3680W (16A)
- Anschlusskabel H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup> mit 4m Länge
- Master-Slave Steckdose mit Ein/Abschaltzeitverzögerung von 2-4 Sekunden



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ALA2\_230V

Anlaufautomatik für Absauggeräte



## Technische Details

Spannung	230V / 50Hz	Kabellänge	4 m
Schutzklasse	IP 44	Aufstellmaß in mm	195 x 80 x 65
Slave Schaltverzögerung	2-4s	Netzeingang	230V
Bruttogewicht in kg	1,050	Nettogewicht in kg	0,930
Verpackungsbreite in mm	190	Verpackungslänge in mm	270
Verpackungshöhe in mm	80	EAN Code	9120058378881

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**