

EKR20M_230V

Elektrokabel Aufroller 20lfm

- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- stabiles Kunststoffgehäuse
- standardmäßig 20m +2m Kabel
- rücksetzbarer thermischer Überlastschutz 56°C +/- 5°C
- max. Belastung aufgerollt / abgerollt 1500W / 3200W

Lieferumfang: Wandhalterung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

EKR20M_230V

Elektrokabel Aufroller 20lfm



Technische Details

Schutzklasse	IP20	Aufstellmaß in mm	450 x 185 x 310
Kabelmaterial	H05VV-F3G1.5	Kabellänge in m	20 + 2
Bruttogewicht in kg	8	Nettogewicht in kg	7,500
Verpackungsbreite in mm	200	Verpackungslänge in mm	300
Verpackungshöhe in mm	330	EAN Code	9120132140076

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**