

OSS75A_230V

osz. Spindelschleifmaschine

- max. Schleifhöhe 98 mm
- Oszillationshub: 16 mm
- Oszillationen pro Minute: 58
- Aufbewahrungsmöglichkeit für mitgelieferte Schleifhülsen und Tischeinlagen
- inkl. umfangreichen Schleifhülsensortiment

Lieferumfang: 6 x Schleifhülsen der Körnung K80
Ø15/21/28/40/53/77 mm mit passenden Gummischleifwalzen (5 Stück), Werkzeug, 6 x Tischeinlagen, 4 x Spindelscheiben



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

OSS75A_230V

osz. Spindelschleifmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	450	Spannung	230 V / 50 Hz
Drehzahl in min-1	2000	Tischgröße in mm	320 x 300
Absauganschluss in mm	Ø39	Aufstellmaß in mm	400 x 365 x 440
Schall-Leistungspegel in dB(A)	109,8	Schall-Druckpegel in dB(A)	96,8
Bruttogewicht in kg	10,600	Nettogewicht in kg	9
Verpackungsbreite in mm	400	Verpackungslänge in mm	465
Verpackungshöhe in mm	495	EAN Code	9120058379291

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**