

PW3040KIPP

Plattenwagen



- verstellbare Tischhöhe (760 - 1016 mm)
- 4 schwenkbare Rollen (Ø 76 mm) mit Feststellbremse
- kippbare Transportauflage mit Verriegelungshebel



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

PW3040KIPP

Plattenwagen



Technische Details

Tischhöhe in mm	760 - 1016	Nutzlast in kg	max. 136
Bruttogewicht in kg	20	Nettogewicht in kg	18
Verpackungsbreite in mm	640	Verpackungslänge in mm	1.000
Verpackungshöhe in mm	170	EAN Code	9120058379383

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**