

RWH300

Rangierwagenheber 3.0T



- Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan-Kreuzgelenk
- Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

RWH300

Rangierwagenheber 3.0T



Technische Details

Aufstellmaß in mm	680 x 335 x 163	Hubkraft in kg	3000
Hubbereich in mm	133 - 467	Rollendurchmesser in mm	Ø83 x 50 / Ø65 x 25
Bruttogewicht in kg	33,500	Nettogewicht in kg	31,500
Verpackungsbreite in mm	388	Verpackungslänge in mm	773
Verpackungshöhe in mm	190	EAN Code	9120058378690

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**