

# TAW76

mobiler Tragarmwagen



- Tiefe der Fächer: 760 mm
- Abstand zwischen den Fächern: 120 mm
- Anzahl an Fächern: 10 mm
- Räder: PA mit PU Ummantelung, Dimension Ø125 x 40 mm, 2 Stück mit Bremse
- max. Beladung: 500 kg (gesamt); pro Fach max. 50 kg
- PVC-Auflagefläche an den Kragarmprofilen zur Schonung / Schutz der zu lagernden Bauteiloberflächen



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# TAW76

mobiler Tragarmwagen



## Technische Details

Bruttogewicht in kg	76	Nettogewicht in kg	72
Verpackungsbreite in mm	340	Verpackungslänge in mm	1.815
Verpackungshöhe in mm	160	EAN Code	9120058379048

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**