



ENERGY ULTRA C - LR14

Alkaline Batterie

Technische Informationen

| | |
|---------------------|---|
| Batterietyp: | Alkaline Manganese (Quecksilberfrei) |
| Batteriegröße: | IEC: LR14, ANSI: C |
| Nennspannung: | 1.5V |
| Nominale Kapazität: | 8000 mAh |
| Referenzstandard: | 2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-5 |
| Haltbarkeit: | 5 Jahre |
| Gewicht: | 73 g |
| Durchmesser & Höhe: | 26 mm, 50 mm |

Kennzeichnung auf der Batterie

| | |
|---------------|--|
| Typ: | C, LR14, Baby; Alkaline |
| Marke: | Intenso Energy Ultra |
| Nennspannung: | 1.5V |
| Polarität: | + oder - |
| Warnung: | Polarität beachten. Nur sachgerecht verwenden. Nicht wieder aufladen. |

Artikeldaten

| Menge | Artikelnummer | EAN | VPE |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| 2er Blister | 7501432 | 4034303027200 | 10 Stück |

2er Blister:

