

Bezeichnung: **KSK 125_PO6P**

Material: halogenfrei

Farbe: orange RAL 2004

Schutzart: IP 66

Produktbeschreibung: Geeignet für Installation, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern.

Die Dose beinhaltet eine Keramikklebmasse mit Funktionserhalt, sie ist geeignet für 5 Leiter mit Querschnitt von 1,5 bis 6 mm². Sie wird mit dem beigefügten Anker im Beton befestigt.

Die Klemme der Dose ermöglicht den Anschluss von Geräten (kein Funktionserhalt) an einem Nebenzweig. Über eine Thermosicherung wird der Nebenzweig bei Überschreitung der zulässigen Temperatur abgetrennt, um die Funktion des Hauptzweiges weiter zu gewährleisten (Abschalttemperatur 150 °C, max. Strombelastung 10 A).

Die weichen Durchstoßmembranen ermöglichen eine einfache Kabeldurchführung, bei Gewährleistung der Schutzart IP 66.

Die Abdeckung ist gesichert durch die mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Verpackung: 1 Stk.

Gemäß der Norm: EN 60670-1

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

Lagerung: ČSN 64 0090

