



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 4-polig, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 16 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 400 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

**Best.-Nr. 411234**<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411234>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C16A
4P 6KA 30MA A**Zolltarifnummer:** 85362090**Mindestabnahme menge verteiler:** 1**Serie/Typ:** Lexic DX3**EAN-Code:** 3245064112345**Hersteller:** Legrand**Gewicht (netto):** 0,501 Kg**Rabattgruppe:** L11

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31**Montagehinweis**
LE04155AB.pdf**Zertifikat**
LGSEQIPORA.pdf NF-**Datenblatt**
F01315EN-02.pdf**Zertifikat**
LGSZYFUUPY.pdf VDE**Zertifikat**
LGZLYCPKN.pdf NF-F

Bilder

