



5VDC 3A Multi-Country Netzteil, 5.5/2.5mm

No.: 73813

Schaltnetzteil für weltweiten Einsatz

Beschreibung

- Schaltnetzteil mit Multi-Country Adaptern für weltweiten Einsatz
- 5VDC 3A Ausgang zur Stromversorgung angeschlossener Geräte
- Standard-DC-Hohlstecker für einfachen Anschluss
- Inklusive Länderadapters (GB, EU, USA & Australien)
- 2 Jahre Garantie

Das Lindy Multi-Country Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten, die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis 5V 3A benötigen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter für Großbritannien, Europa, USA und Australien ermöglichen weltweite Verwendung. Der Standard-DC-Stecker sorgt für einfachen Anschluss kompatibler Geräte.

Technische Details

Spezifikationen

- Eingangsspannung: 100...240VAC
- Eingangs-Wechselstromfrequenz: 50...60Hz
- Ausgangsspannung: 5V
- Ausgangsspannung Genauigkeit: 4.75~5.25 V
- Ausgangstrom [max.]: 3A
- Ausgangsleistung: 15W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 0.8139
- Effizienz bei geringer Last (10%): Ja
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.1 W

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 70x39x34mm (2.76x1.54x1.34in)
- DC-Kabellänge: 1.5m (4.92ft)
- DC-Hohlsteckermaße (außen/innen): 5.5/2.5mm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.18kg (0.4lb)
- Betriebstemperatur : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 0 - 75% RH (nicht kondensierend)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% RH (nicht kondensierend)

- Farbe : Schwarz

Sonstiges

- Hersteller: Powertron
- Handelsregisternummer: 91441900082613408
- Herstelleradresse: JinHe Indursty Area, Yufeng GuanLiQu,
ZhangMuTou, DongGuan City ,
523627
GuangDong China
- Modellnummer: PA1015-050IB300
- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 120x90x60mm (4.72x3.54x2.36in)
- Gesamtgewicht: 0.213kg (0.47lb)
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: EMC
LVD
ErP
UL
CCC
RCM
PSE
RoHS
REACH
California Proposition 65

Lieferumfang

- Multi-Country Netzteil
- Adapter (GB, EU, USA & Australien)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73813
- EAN: 4002888738132