

# 1055.2061

## Produktnummer

Betätigungsart	indirekt	
Gewicht	.980 g	
Schaltfunktion	Wechsler (SF	
Material fester Kontakt	Ag vergoldet	
Polzahl	1 - polig	DE
Anschlüsse	Leiterplatten	EN
Mechanische Lebensdauer	5E5	
Vertriebsstatus		
Schaltleistung IEC	2 A 24 V DC (4 A 12 V DC (	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V I	
Schutzart	Anschluss Betätiger	
Temperaturbereich	Anschlussseite	-40 °C ... +85 °C
Lagertemperatur		-40 °C ... +85 °C
Entflammbarkeit	UL 94 HB	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Dichtung, grün, Silikon-Kautschuk schwarz, POM, Standardbetätiger	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: schwarz, PBTP, ohne Zapfen	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	verzinnt verzinnt
Kontaktmaterial	Ag vergoldet	
Kontaktabstand	< 3 mm	
Schockfestigkeit	50 g	
Kontaktart	Sprungkontakt	
Schaltkraft	≤ 1.8 N	
Differenzweg max.	0.4 mm	
Vorlaufweg max.	1.3 mm	
Nachlaufweg min.	1.2 mm	
Ruhestellung (FP) max.	14.75 mm	

Schaltpunkt (OP)

13.75 ±0.3 m

Zulässige Endstellung (TP)

12.25 mm

Sonstiges

Anschlüsse  
100E3 Schalt

Zusatzbeschriftung

1055./1058. F

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen

DE

EN