

1055.5953

Produktnummer

Betätigungsart	indirekt	
Gewicht	1.077 g	
Schaltfunktion	Wechsler (SF	
Material fester Kontakt	Ag vergoldet	
Polzahl	1 - polig	DE
Anschlüsse	Lötanschluss	EN
Mechanische Lebensdauer	5E5	
Vertriebsstatus		
Schaltleistung IEC	2 A 24 V DC (
	4 A 12 V DC (
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 50 mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V I	
Schutzart	Anschluss Betätiger	
Temperaturbereich	Anschlussseite	-40 °C ... +85 °C
Lagertemperatur		-40 °C ... +85 °C
Entflammbarkeit	UL 94 HB	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Dichtung, grün, Silikon-Kautschuk Zusatzbetätiger, rostfreier Federstahl, Differenzialhebel 191.081.011 schwarz, POM	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: schwarz, PBTP, 2 Paketierzapfen rechts Zapfen links 2.5 lang Durchmesser 2.95	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	verzinkt verzinkt
Kontaktmaterial	Ag vergoldet	
Kontaktabstand	< 3 mm	
Schockfestigkeit	50 g	
Kontaktart	Sprungkontakt	
Schaltkraft	≤ 4.2 N	
Differenzweg max.	0.5 mm	
Vorlaufweg max.	2.35 mm	
Nachlaufweg min.	1.0 mm	
Ruhestellung (FP) max.	11.6 mm	

Schaltpunkt (OP)	9.7 ±0.45 mm
Zulässige Endstellung (TP)	8.25 mm
Sonstiges	Schaltleistung ≥ 100E3 Ans
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen

DE

EN