

1831.3815

Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	8.400 g
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	120 A
Schaltfunktion	Ausschalter (SPST)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Mechanische Lebensdauer	1E6
Vertriebsstatus	
Schaltleistung IEC	10 (8) A 250 V AC 5E4 20 (4) A 250 V AC 1E4
Schaltleistung Nordamerika	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm

Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / Basisisolierung verstärkte Isolierung kleiner Kontaktabstand	1 500 V 3 000 V 500 V
Kriechstromfestigkeit (PTI)	250	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	Anschluss Betätiger	IP 40 IP 40
Temperaturbereich	Anschlusseite Betätigungsseite	-20 °C ... +105 °C -20 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Faltenbalg, für IP 67 (vertiefter Einbau empfohlen) Wippe, schwarz, Kennzeichnung weiß, PA	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: schwarz, PA	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	≥ 3 mm	

Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	$\leq 80 \text{ N}$
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Sonstiges	1E6 mechanische Schaltzyklen IP 67
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - Woche nach DIN EN 60062 2609005442
Befestigungsart	Rastbefestigung
Verschmutzungsgrad	3
Stehstoßspannung Bemessungswert	2500 V

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen