

1932.3116

Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	12.300 g
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	120 A
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Mechanische Lebensdauer	5E4
Vertriebsstatus	
Schaltleistung IEC	10 (8) A 250 V AC 5E4 20 (4) A 250 V AC 1E4
Schaltleistung Nordamerika	16A 125 V AC 3/4 HP
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm

Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MΩ	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / Basisisolierung	1 500 V
	verstärkte Isolierung	3 000 V
	kleiner Kontaktabstand	500 V
Kriechstromfestigkeit (PTI)	250	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	Anschluss	IP 40
	Betätiger	IP 65
Temperaturbereich	Anschlussseite	-30 °C ... +105 °C
	Betätigungsseite	-30 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Weichkomponente, schwarz, TPU Hartkomponente, zinkgelb, ähnlich RAL 1018, Kennzeichnung schwarz, PC	
Gehäusebeschreibung	Sockel: schwarz, PA Gehäuse: schwarz, PA ähnlich RAL 1018	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss	versilbert
	Außenanschluss	versilbert
Kontaktmaterial	Ag	

Kontaktabstand	$\geq 3 \text{ mm}$
Rating Code UL	R 188
Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	$\leq 80 \text{ N}$
Schaltkraft	3 - 8 N
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung
Verschmutzungsgrad	3

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen