

1935.3138

Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	13.000 g
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	120 A
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Mechanische Lebensdauer	5E4
Vertriebsstatus	
Schaltleistung IEC	10 A 12 V DC
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm

Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / Basisisolierung verstärkte Isolierung kleiner Kontaktabstand	1 500 V 3 000 V 500 V
Kriechstromfestigkeit (PTI)	250	
Isolationsabstand		nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	Anschluss Betätiger	IP 40 IP 65
Temperaturbereich	Anschlussseite Betätigungsseite	-30 °C ... +105 °C -30 °C ... +55 °C
Lagertemperatur		-40 °C ... +80 °C
Entflammbarkeit		UL 94 V-2
Glühdrahttesttemperatur		850 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger		Hartkomponente, transparent farblos, Kennzeichnung schwarz, PC Weichkomponente, schwarz, TPU
Gehäusebeschreibung		Sockel: schwarz, PA Gehäuse: schwarz, PA
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand		≥ 3 mm

Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung, Glühleuchte, 12, gelb
Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N
Schaltkraft	3 - 8 N
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen