

KLINGELTASTER KTF-1

FÜR 1-FAMILIENHAUS

- Lichtsensor-gesteuerte Namensschildbeleuchtung
- Sparsame, vollflächige LED-Klingeltaster-Beleuchtung (< 1 W)
- Anschluss für Klingeltrafo AC/DC 8-12 Volt
- Namensschild von außen wechselbar
- Vollflächige Silikondichtung
- Spritzwassergeschützt gem. IP54
- Einfache Aufputzmontage
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- Erhältlich in anthrazit, silber, weiß oder Edelstahl
- Maße (B x H x T): 88 x 114 x 22 mm (Kunststoff-Version)

LICHT-SENSOR
EIN BEI DUNKELHEIT
AUS BEI HELLEIGKEIT

LED-BELEUCHTUNG
STROMVERBRAUCH
UNTER 1 WATT

**VOLLFLÄCHIGE
SILIKON-DICHTUNG**

NAMENSSCHILD
VON AUßEN WECHSELBAR



MOD.
KTF-1 S
Silber



MOD.
KTF-1 A
Anthrazit



MOD.
KTF-1 W
Weiß

1-Familienhaus Taster
in der Farbe silber, anthrazit
oder weiß



Als 1- BIS 3-FAMILIENHAUS erhältlich

KTF-1

1-FAMILIEN KLINGELTASTER

MODELL	KTF-1 S • Art-Nr: 41418	KTF-1 A • Art-Nr: 41419	KTF-1 W • Art-Nr: 41430
LIEFERUMFANG	1x Klingeltaster in Kunststoffgehäuse für 1-Familienhaus		
GERÄT	88 x 114 x 22 mm (B x H x T)		
VERPACKUNG	124 x 174 x 27 mm (BxHxT) • 240 g		
VE	20 Stück • 270 x 190 x 290 mm (BxHxT) • 5,3 kg		
STROMVERSORGUNG	Klingeltrafo 8-12V AC/DC • Stromverbrauch < 1 W		
ZUSATZ-INFO	Temperaturbereich: -20°C bis +50°C • Spritzwassergeschützt gem. IP54		
ZULASSUNG	Europäische Union		
EAN-CODE	4250109135370 silber	4250109135387 anthrazit	4250109135493 weiß