

Produktdatenblatt

Technische Daten

MEG3755-0000

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig, 10 A, AC 250 V,
Steckklemmen

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten



UVP zzgl. MwSt* : 19,45 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Schalterfunktion	1-polig
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Material	Metall Kunststoff
Schutzzart (IP)	IP20

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Bürstenbrücke
Verriegelungsart	Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Maximaler Schaltstrom	10 A

Montage

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
---------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich