

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 90



Artikelnummer: **20500089**

Artikelnummer:	20500089
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Energieverbrauch:	35 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	900x120x45 mm
Socket:	
Barcode:	4018412663726

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 90 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20500089C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 900 mm
Barcode: 4018412663726	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,95	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 120 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 45 mm
Verpackung	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 1458,00 g
Colorbox/Barcode 1: 4018412663726	Gewichteter Verbrauch: 35 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktdaten
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 35 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Colorbox/Gewicht: 201,00 g	Nom. Stromstärke: 250 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 120 lm/W	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Colorbox/Abmessungen: L=127 B=50 H=942 mm	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1: 4018412663719	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 4200 lm	Marke: Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück): 2	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,70	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: nein
Innerbox/Gewicht: 134,00 g		Spektrumbild:	
Innerbox/Abmessungen: L=952 B=109 H=133 mm			
Transportkarton/Barcode 1: 4018412663733			
Transportkarton/Inhalt (Stück): 4			
Transportkarton/Gewicht: 450,00 g			
Transportkarton/Abmessungen: L=961 B=228 H=150 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen:			
WEEE-Produkt:			
			Recycling