

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 06. Jun 2019 15:41
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **400464**
Warengruppe: **LED-Filament/G9/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V G9 470lm 320° 2700K Retro-LED 3x**

Technik

Produktdaten		Höhe [mm]	60	Austausch stromlos	ja
Sockel	G9	Gewicht [g]	7,00	Nicht mit blossen Händen berühren	ja
Länge [mm]	16	stossfest	nein		
Breite [mm]	16	Feuchteempfindlich	ja		
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Nom. Stromstärke [mA]	25	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	90
Spannung Bemesswert [V]	230	EEK	A++	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,70	Lebensdauereffektor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,00	Dimmbarkeit	nein		
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Schaltzyklen bis Ausfall	50000		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	320	Flimmerfaktor [<=]	90,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	118	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		

Verpackung

Colorbox		Stück	1		
Gewicht [g]	0,00	Inhalt (Produkte)	3		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00	Stück	10
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Gewicht [g]	0,00	Stück	40