

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:27
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **401030**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **6.5W 220-240V GU10 430lm 36° 2700K (>50W)**

Technik

Produktdaten		Breite [mm]	50	Schutzglas	nein
Sockel	GU10	Höhe [mm]	53	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gewicht [g]	37,00	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	50	Gehäusematerial	PA6 weiss (thermisch)	CE	ja
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	7
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	6,50	Nom. Stromstärke [mA]	57	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	6,50	EEK	A+		
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
[W]	7,45	Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	66	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	430	Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Candela Nominalwert [cd]	1000	Lichtfarbe	warmwhite	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Candela Bemesswert [cd]	1000	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6		
Nutzlichtstrom 90° [lm]	430	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Verpackung					
Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412676160		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412676177	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	5	Barcode2	0194018412676170300005		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412676184	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412676187300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:27
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401030**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **6.5W 220-240V GU10 430lm 36° 2700K (>50W)**

EEK-Label

