



Artikelnummer: **401035**


LED-SMD/COB Reflektorform Retro LED Reflektor GU10 380lm 2700K 36° DIM

Artikelnummer:	401035
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	380 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,90 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x55 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412676320
Charge:	P05752400254

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Klare Retro-LED-Reflektorlampe mit innovativer Filament-Technologie, ideal für offene Einbauten
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401035B	Dimmbar mit externem Dimmer	ja	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676320	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,61	Farbwertanteil X	0,436	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	697426	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	55 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	38,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412676320	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W	Lichtausbeute Nominalwert	78 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	30 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	380 lm	Modell (Technisch)	LED-GU10
Abmessungen	L=52 B=51 H=119 mm	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gewicht	52 g	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Nutzlichtstrom 90°	380 lm	Sockel	GU10
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,82	Spitzenlichtstärke	800 cd	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Tray			Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412676337			Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Stück	5						
Abmessungen	L=271 B=58 H=37 mm						
Gewicht	315 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676344						
Stück	60						
Abmessungen	L=405 B=297 H=219 mm						
Gewicht	4130 g						

Dimmerliste für Artikel: 401035

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Busch-Jäger 2200 U-503	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C
Busch-Jäger 2247 U		A	A	B	B	B	B	A		
Busch-Jäger 6523 U	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Jung 266 GDE		A	A	B	B	B	B	B	B	B
Kopp 842800187	B	B	A	A	A					
Merten MEG 5135		A	A	A	B	B	B	B	B	A
PEHA 435 HAN		B	A	A	A	A	A	B	A	A
REV H1 66013	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Roth Lange 5866946		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Viribright EU2W	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ Schlechte Dimmbarkeit
 ■ Betrieb nicht möglich