

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:19

Seite 1

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT** **StarLicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **401069**  
Warenguppe: **LED-Filament/Globeform/Klar**  
Bezeichnung **9W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K DIM Retro-LED HD**

## Technik

<b>Produktdaten</b>				
Wendel/LED Stil	<b>StraightUp</b>			
Sockel	<b>E27</b>			
Brennlage	<b>u360</b>			
Länge [mm]	<b>95</b>			
<b>Elektrische Daten</b>				
Spannung Nominalwert [V]	<b>240</b>			
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>			
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>9,00</b>			
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>9,00</b>			
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>11,78</b>			
<b>Lichttechnische Daten</b>				
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>1055</b>			
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>1055</b>			
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>117</b>			
Farbtemperatur [K]	<b>2700</b>			
<b>Umwelteigenschaften</b>				
<b>Info auf DB</b>				
<b>Verpackung</b>				
<b>Colorbox</b>				
Gewicht [g]	<b>0,00</b>			
<b>Blister</b>				
<b>Innerbox</b>				
<b>Tray</b>				
Gewicht [g]	<b>0,00</b>			
Stück	<b>3</b>			
<b>Shrink</b>				
<b>Transportkarton</b>				
Gewicht [g]	<b>0,00</b>			
Stück	<b>18</b>			
<b>Minimale Umgebungstemperatur [°C]</b>				
				<b>-20</b>
<b>Maximale Umgebungstemperatur [°C]</b>				
				<b>40</b>
<b>Belüftung erforderlich</b>				
				<b>ja</b>
<b>Marke</b>				
				<b>Müller-Licht</b>
<b>CE</b>				
				<b>ja</b>
<b>Dimmbarkeit</b>				
				<b>ja</b>
<b>Schaltzyklen bis Ausfall</b>				
				<b>50000</b>
<b>Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]</b>				
				<b>9</b>
<b>Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]</b>				
				<b>88</b>
<b>Ausfallrate allg. [%] [≤]</b>				
				<b>5,00</b>
<b>Ausfallrate 1000h [%] [≤]</b>				
				<b>5,00</b>
<b>Lebensdauerfaktor 6000 [h]</b>				
				<b>0,90</b>
<b>Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]</b>				
				<b>0,80</b>
<b>Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]</b>				
				<b>0,70</b>
<b>Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]</b>				
				<b>1,00</b>
<b>Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]</b>				
				<b>2,00</b>

<b>Colorbox</b>		
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	
<b>Blister</b>		
<b>Innerbox</b>		
<b>Tray</b>		
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	
Stück	<b>3</b>	
<b>Shrink</b>		
<b>Transportkarton</b>		
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	
Stück	<b>18</b>	

<b>Stück</b>	<b>1</b>	
Barcode1	<b>4018412677334</b>	
<b>Barcodetyp 1</b>		
<b>EAN/UCC-13</b>		
<b>Gewicht [g]</b>	<b>0,00</b>	
<b>Barcode2</b>		
<b>0194018412677344300003</b>		
<b>Gewicht [g]</b>	<b>0,00</b>	
Barcode1	<b>4018412677358</b>	
<b>Barcodetyp 1</b>		
<b>EAN/UCC-13</b>		
Barcode2	<b>0194018412677351300018</b>	
<b>Barcode2</b>		
<b>EAN128</b>		

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:19

Seite 2

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

**MÜLLER  
LICHT**

**StarLicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. 401069

Warengruppe: LED-Filament/Globeform/Klar

Bezeichnung 9W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K DIM Retro-LED HD

## EEK-Label

