



LED-Outdoor Wegeleuchten tint Calluna Solar 25 cm, white+color

Artikelnummer:	404072
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 2700 K
Lichtstrom:	20 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	3,7 V AC
Leistungsaufnahme:	0,5 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	250 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412683625

Artikelnummer: **404072**

Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Die tint Calluna Solar LED-Leuchtkugel white+color verbindet innovative Solartechnik mit smartem Licht. Die Leuchtkugel funktioniert dank integriertem Solarmodul und Akku ganz ohne Kabel und kann dadurch frei im Garten platziert werden, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Optional kann die Leuchte auch per USB-C-Kabel aufgeladen werden (nicht enthalten). Mit den beigefügten Erdspießen wird eine einfache und schnelle Installation ermöglicht. Neben verschiedenen Weißtönen stehen Dir bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*. Schaffe Dir mit den tint Outdoor Produkten Deine ganz eigene Wohlfühlöase, um den Abend auf Deinem Balkon, im Garten oder auf Deiner Terrasse gemütlich ausklingen zu lassen.

- Smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Calluna Solar white+color von MÜLLER-LICHT. Für individuelles Stimmungslicht im Garten
- Innovative Solartechnik ermöglicht das freie Platzieren der smarten LED-Leuchtkugel. Optional per USB-C aufladbar.
- Steuerbar per tintFernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo (4. Generation) oder Echo Studio*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- Durchmesser 25 cm, inkl. Erdspießen zur einfachen und sicheren Befestigung
- Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	404072	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode	4018412683625	ERP Anwendungsbereich	Nicht ERP-relevant
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1000h
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Zolltarifnummer	94054039100	Leistungsaufnahme Nominalwert	0,5 W
Verpackung		Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W
Colorbox/Barcode 1	4018412683625	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Spannung Nominalwert	3,7 V
Colorbox/Gewicht	352,00 g	Stromart	AC
Colorbox/Abmessungen	L=258 B=258 H=241 mm	Batteriedetails	
Innerbox/Barcode 1	4018412683663	Enthaltene Anzahl	1
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Enthaltener Typ	Fest verbaut
Transportkarton/Barcode 1	4018412683670	Typengruppe	Sekundär
Transportkarton/Inhalt (Stück)	8		
Transportkarton/Gewicht	1000,00 g		
Transportkarton/Abmessungen	L=529 B=533 H=505 mm gen		
Umwelt-eigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			



Recycling