

SCORPIUS | WANDLEUCHE | VERZINKT

21651031

nordlux®



Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP33
Maximale Lampenleistung (W):
40W

Klasse (Klasse 1, Klasse 2,
Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: E14
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Verzinkter Stahl
Sekundärmaterial: Plastik
Glasfarbe: Satiniert
Geeignet für Meeresklima: True
Farbe: Verzinkt

Höhe (cm): 10
Breite (cm): 20
Projektion (cm): 10

EAN: 5701581917958
TUN: 8574865
Artikelnummer: 21651031
Stück pro Hauptkarton: 6
Verkaufsbox Höhe (cm): 11

Verkaufsbox Breite (cm): 20.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 11
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0025
Produkt Nettogewicht (kg): 0.4

- Zeitloses Design • Eingebaute Parallelschaltung
- Robustes Material, das für raue Wetterbedingungen gut geeignet ist • 15 Jahre Garantie auf die Verschlechterung der Oberfläche

Die Scorpius Wandleuchte für den Außenbereich besitzt ein klassisches und zeitloses Design. Scorpius bietet zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten – sie passt perfekt in den Haustür- oder Eingangsbereich, an den Gartenzaun oder ins Treppenhaus. Sie kann gut einzeln verwendet werden oder es können mehrere Leuchten nebeneinander angebracht werden.

Hergestellt aus verzinktem Stahl, der auch bei rauen Wetterbedingungen gut geeignet ist.