



Spannung (V): 230 Volt  
IP-Grad: IP54

Maximale Lampenleistung (W):

60W

Klasse (Klasse 1, Klasse 2,

Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)

Leuchtmittelsockel: E27

Parallelschaltung: True

Projektion (cm): 9.5

EAN: 5701581100046

TUN: 5061480

Artikelnummer: 21861031

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 25

Verkaufsbox Breite (cm): 10

Verkaufsbox Tiefe (cm): 25

Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0062

Produkt Nettogewicht (kg): 1.596

Hauptmaterial: Verzinkter Stahl  
Sekundärmaterial: Plastik

Glasfarbe: Satiniert

Geeignet für Meeresklima: True

Farbe: Verzinkt

- Eingebaute Parallelschaltung • Robustes Material, das für raue Wetterbedingungen gut geeignet ist
- 15 Jahre Garantie auf die Verschlechterung der Oberfläche

Schlichte, stilvolle und einladende Wandleuchte von Nordlux aus verzinktem Stahl, die gegenüber den meisten Witterungseinflüssen beständig ist. Die Leuchte eignet sich gut für eine Platzierung im Haustürbereich, am Gartenzaun oder im Treppenaufgang, wo gutes Licht erforderlich ist.

Hergestellt aus verzinktem Stahl, der auch bei rauen Wetterbedingungen gut geeignet ist.